

Professionelle Kettenschärfgeräte

Spezifikationen

T-Rex, vollautomatisch

Betrieb:	elektronisch	mikroprozessorgesteuert 3 Betriebsarten
Vorschub:	automatisch	variable Geschwindigkeit
Gewicht:	standard, brutto	21 kg

Handi-Rex, halbautomatisch

Betrieb:	Kurbel	eine Umdrehung pro Zahn
Gewicht:	standard, brutto	18 kg

Gemeinsame Modellmerkmale

Vorschub:	mechanisch	kurvenscheibenbetrieben – variabler Vorschub
Kettengröße:	min.	1/4"
	max.	404"
Kettenlänge:	min.	61 cm (24")
	max.	unbegrenzt, Wandrollen (Sonderausrüstung)
Schleifrad:	Durchmesser	125 mm (5")
	Drehzahl	6500 rpm
	Material	kunstharzverleimt oder Sonderausrüstung CBN
Schleifwinkel:	Schneidenwinkel	variabel 0–35°
	Flankenwinkel	variabel 55–65°
	Sonderausrüstung	Spitzzahnkette (Holtec™)
Befestigung:	Standard	Werkbank
	Sonderausrüstung	Wandbefestigung oder 3-Bein-Stativ
Strom:	12–14 V DC	(Netzgerät als Sonderausrüstung erhältlich)
Größe:	verpackt	50 x 29 x 48 cm

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung behält sich die Dinasaw P/L das Recht vor, Produktspezifikationen und Leistungsmerkmale jederzeit und ohne besondere Anzeige zu ändern.

«Dinasaw» ist ein eingetragenes Warenzeichen ABN: 98 072 178 922.

Patent Nummern: USA 5 257 563 – Deutschland 69107375.9-08 – GB 0473364 – Australien 641798

Ihr Dinasaw Vertreter:

Hermann Baur
Ettenbergstr. 24
CH-8907 Wettswil
Tel: (++41) 44 700 14 56
Fax: (++41) 44 700 15 57



DinaSaw

Dinasaw – professionelle Kettenschärfgeräte

Benötigen Sie zu viel Zeit fürs Kettenschärfen? Dinasaw Kettenschärfgeräte sind sehr schnell, genau und preiswert. Sie sind erstaunlich vielseitig in der Anwendung – von der kleinen Entastsäge bis zur 404“-Harvester-Säge. Sowohl linke als auch rechte Zähne werden in einem Durchgang mit grosser Geschwindigkeit geschliffen. Ganz einfach: Wenn Ihr Geschäft auf einwandrei geschärfte Sägeketten angewiesen ist, dann ist ein Dinasaw Schärfgerät die Antwort. Zwei Modelle sind erhältlich – das **vollautomatische «T-Rex»** und das **halbautomatische «Handi-Rex»**.

Ziehen Sie die Vorteile in Betracht:

- * Schnelleres, genaueres Schärfen
- * Freistellung Ihrer Arbeitskräfte
- * Verlängert die Lebensdauer von Kette und Schwert
- * Ausgezeichnetes Schleifergebnis – jedes Mal
- * Zurückschleifen der Tiefenbegrenzer in separatem Arbeitsgang möglich
- * Schnelles, kühles Schleifen (mit CBN-Scheibe)

Fortschrittliche Technik bei beiden Modellen:

- * Linke und rechte Zähne werden in einem Durchgang geschliffen
- * Für fast alle Kettenarten und -grössen einstellbar
- * Schärfwinklereinstellung mit Winkelskala
- * Kurvenscheibenbetriebene «Supajaw»-Kettenklemme
- * Zum Einsatz mit schnelllaufenden CBN-Schleifrädern geeignet
- * Integrierte Beleuchtung
- * Gleichstrombetrieb 12–14 Volt



T-Rex, vollautomatisch

Das Dinasaw «T-Rex» ist das Kettenschärfgerät in höchster Vollendung. Mit Mikroprozessor-Steuerung und automatischem Vorschub – der Bediener muss während des Schärfens nicht beim Gerät bleiben.

- * Induktive Zahnabtastrfunktion passt das Schleifen an die Zahnfolge an
- * 3 Betriebsarten
- * Kettenumlaufzähler mit Countdown-Funktion
- * Automatischer Stopp
- * Variable Vorschubgeschwindigkeit
- * Aktualisierbares Betriebssystem mit Infrarotkommunikation
- * Schleift die Spitze und die Flanke von Spitzzahnketten (Sonderausrüstung)

Rückansicht des automatischen T-Rex



Handi-Rex, halbautomatisch

Wenn die Kurbel gedreht wird, führt das Dinasaw Handi-Rex einen Zahnvorschub-, Klemm- und Schärfvorgang aus – linke oder rechte Zähne werden bei einer Kurbelumdrehung in einem Durchgang geschliffen. Zwei aufeinander folgende Zähne auf der gleichen Seite? Kein Problem: Einfach die Kurbel kurz zurückdrehen, dann wieder im Uhrzeigersinn drehen.

- * Schnell – Geschwindigkeiten bis zu 30 Zähne/Minute
- * Der Bediener behält unmittelbar die Kontrolle über den Arbeitsvorgang
- * Sehr einfach in der Anwendung, auch bei nicht alltäglichem Gebrauch

CBN-Schleifräder von Dinasaw

Kühler Schliff durch Erzeugung eines starken Luftstroms an der Oberfläche. Schnelles, kühles Schleifen ohne Schleifradabrichten.

